

metabo**Uređaj za glodanje rubova ručni, Tip: KFM1615F****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078126 KFM1615F
GTIN	4007430298454
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Metalni uređaj za glodanje rubova za visine skošenja do 15 mm za pripremu zavarenih šavova.

- **Patentirano podešavanje dubine podrezivanja bez alata u koracima od 0,1 mm. (od 0 mm – 15 mm)**
- **Precizno podešenje kuta nagiba.**
- **Kontrolirani rad kroz vodilice velikih površina.**
- **Elektronička zaštita od preopterećenja, lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja.**

One-touch kontroler. Patentirano podešavanje dubine podrezivanja bez alata u koracima od 0,1 mm. Točke za brzo postavljanje za kratko vrijeme postavljanja kako biste spriječili neželjeno podešavanje dubine podrezivanja prilikom rada. Precizne postavke kuta nagiba izravno preko vodilica. Univerzalna glava za podrezivanje s tri umetka od karbida za sve kutove nagiba od 0 - 90°. Kontrolirani rad kroz vodilice velikih površina. Zaustavni valjak za cijevi za vođenje za jednostavnu pripremu zavarivanja. Podesiva ručka bez alata za sigurno i ravnomjerno navođenje. Metabo Marathon motor s patentiranom zaštitom od prašine za dugi vijek trajanja. Vario-Constamatic (VC) elektronika punog vala za rad s brojevima okretaja koji odgovaraju materijalu koji je skoro konstantno pod opterećenjem. Elektronička zaštita od preopterećenja, lagano pokretanje i zaštita od ponovnog pokretanja. Zaštita korisnika pomoću bočnih ploča za uklanjanje odvojenih čestica. Uz metaBOX, inteligentno rješenje za transport i skladištenje slika. Za izradu skošenog ruba i radijusa na ravnim materijalima, limovima i spremnicima, od unutarnjih i vanjskih kutova, kontura do zaokruživanja i provrta.

Dio isporuke:

3 univerzalne izmjenjive pločice od tvrdog metala, granični valjak, 2 odvijača, viljuškasti ključ vel. 10, lučna ručka, metaBox.

- **3 univerzalne izmjenjive pločice od tvrdog metala**
- **Graničnik**
- **Odvijač za Torx vijke 15**
- **Odvijač SW 4 s T-ručkom**
- **Viljuškasti ključ SW 10**
- **U-drška**
- **metaBOX 280 L**

Napomena:

Potreban pribor možete pronaći pod br. 078132 i br. 078134.

Tehnički opis

Opskrba energijom	Mrežni pogon
maks visina skošenja 45°	15
Težina	6,9 kg
Razina snage zvuka (LwA)	104 dB(A)
Izlazna snaga	900 W
Broj okretaja u praznom hodu	12000 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	2,5 m/s ²
Duljina kabela	4 m
maks širina skošenja 45°	21
Gradacija podešavanja dubine podrezivanja	0,1 mm
Najmanji krug vanjskog Ø	100 mm
Nazivna snaga	1550 W
Razina buke	93 dB(A)
Kut faze	0 - 90 stupanj
Blokada pokretanja	da
Nježni zalet	da
Vrsta proizvoda	Glodalo

