

**Mikrometar s mjernim satom, mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	422510 0-25
GTIN	4045197203991
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

Mjerno vreteno kaljeno i brušeno.

S fino lepanim mjernim površinama **od tvrdog metala.**

Vreteno i mjerna površina od VA čelika.

Stremen i vodilica vretena iz jednog komada. <HBR/> Tipka za povlačenje mjernog vretena za ponavljanje mjerenja.

S vijkom za nuliranje.

Mjerenje tolerancije obradaka (dobro / loše).

S toplinskom izolacijom za ruke. Poluga za stezanje vretena.

**Tekst oblačića:**

Odstupanja se mogu očitati u 1/1000 mm.

Tipka za uvlačenje mjernog nakovnja.

**Točnost:**

**Mjerni sat 1 μm – mikrometar 3 μm.**

**Dio isporuke:**

Uključen ključ za namještanje.

**Tehnički opis**

Mjerno područje preciznog indikatora	±0,045 mm
Očitavanje mikrometra	0,01 mm
Očitavanje precizni indikator	0,001 mm
Mjerno područje	0 - 25 mm

Dubina praznine mjernog okvira	18 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B9
Vrsta proizvoda	Mikrometarski vijak preciznog indikatora

## Usluge

Kalibriranje Mikrometar komparator maks. mjerno područje 25 mm	022100 25
--	-----------