

**DC.T 11T304, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260386 CA510 |
| GTIN | 4960664697649 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

DC.T 11T304 CA510 Vrsta: CA510

Lomač odvojenih čestica: HQ

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPosmak f : 0,05 - 0,25 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 140 - 450 m/min**Tehnički opis**

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Posmak f | 0,05 - 0,25 mm/okr |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Glavna primjena | P |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 140 - 450 m/min |
| Dubina reza a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Lomač odvojenih čestica | HQ |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Vrsta | CA510 |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 11T304 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Tolerancija | M |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |