

**DC.T 070204, Vrsta: SW05****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260382 SW05
GTIN	4960664629602
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 070204 SW05 Vrsta: SW05
Lomač odvojenih čestica: MQ
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 40 - 100 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 100 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	MQ
Glavna primjena	Ti

Vrsta	SW05
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje