

**DCMT 11T308, Vrsta: SW05****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260387 SW05
GTIN	4960664629626
Razred artikla	25E

Opis

DCMT 11T308 SW05 Vrsta: SW05

Lomač odvojenih čestica: MQ

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mmPosmak f : 0,05 - 0,2 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 40 - 100 m/min**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 100 m/min
Lomač odvojenih čestica	MQ
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	Ti
Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm

Vrsta	SW05
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje