


Garant**DC.T 11T302, Vrsta: HB7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260458 HB7310
GTIN	4045197669568
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T302 HB7310 Vrsta: HB7310
Lomač odvojenih čestica: AM
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,1 - 4 mm
Posmak f : 0,05 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 350 - 600 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Dubina reza a_p	0,1 - 4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	AM
Kutni radijus	0,2 mm

Glavna primjena	N
Vrsta	HB7310
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 11T302
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje