

**CNMG 160612, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250377 CA125P
GTIN	4960664013920
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 300 m/min
Posmak f	0,28 - 0,88 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PH
Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	CA125P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160612
Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	1,2 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje