

**VBMT 160408, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261184 CA125P
GTIN	4960664016693
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	HQ
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 260 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	CA125P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160408

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje