


**CC.T 060204, Vrsta: CA125P**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260092 CA125P
GTIN	4960664017652
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 180 m/min
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT060204-HQ CA125P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	CA125P
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	HQ

Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje