

**DCMT 11T302, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260488 CA125P
GTIN	4960664018093
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 260 m/min
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Tolerancija	M
Vrsta	CA125P
Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	GK
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T302
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,2 mm

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje