


**WNMG 080412, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252116 CA125P
GTIN	4960664024483
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 320 m/min
Broj zamjena/oštrica	6
Lomač odvojenih čestica	PMG
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P
Kutni radijus	1,2 mm
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Fina/gruba obrada	fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm

Vrsta	CA125P
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje