


**WNMG 080416, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252118 CA125P
GTIN	4960664024490
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Kutni radijus	1,6 mm
Vrsta	CA125P
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Dubina reza a _p	0,5 - 5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	PMG
Broj zamjena/oštrica	6
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080416
Tolerancija	M

Brzina reza v_c glavna primjena

150 - 320 m/min

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje