

**DNMG 150608, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250697 CA115P
GTIN	4960664041879
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	CA115P
Lomač odvojenih čestica	PQ
Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje