


**CNMM 190612, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250503 CA115P
GTIN	4960664043194
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Posmak f	0,25 - 0,9 mm/okr
Vrsta	CA115P
Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 380 m/min
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Lomač odvojenih čestica	PX
Kutni radijus	1,2 mm
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 190612
Dubina reza a_p	1 - 11 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje