


**CNMM 190616, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250504 CA115P
GTIN	4960664043200
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 380 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 190616
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	1 - 11 mm
Lomač odvojenih čestica	PX
Posmak f	0,25 - 0,9 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4
Kutni radijus	1,6 mm
Vrsta	CA115P
Glavna primjena	P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje