

**DNMG 150608, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250892 CA115P
GTIN	4960664040834
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	1 - 5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	170 - 380 m/min
Lomač odvojenih čestica	PH
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Vrsta	CA115P
Kutni radijus	0,8 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje