

**DNMG 150612, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250798 CA115P
GTIN	4960664046270
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	180 - 400 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	PMG
Glavna primjena	P
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150612
Posmak $f$	0,15 - 0,6 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	CA115P
Fina/gruba obrada	fina obrada

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje