

**WNMG 080408 Wiper, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252015 CA115P
GTIN	4960664044221
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Broj zamjena/oštrica	6
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	180 - 400 m/min
Vrsta	CA115P
Lomač odvojenih čestica	WP
Dubina reza $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Posmak $f$	0,06 - 0,42 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje