

**WNMG 080412, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252116 CA115P
GTIN	4960664046416
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PMG
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 400 m/min
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M
Broj zamjena/oštrica	6
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	fina obrada
Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta	CA115P

Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje