

**CCMT 09T308, Vrsta: CA115P**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260098 CA115P
GTIN	4960664045426
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 270 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT09T308-HQ CA115P
Tolerancija	M
Lomač odvojenih čestica	HQ
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Vrsta	CA115P

Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje