

**DC.T 11T302, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 260385 CA115P |
| GTIN           | 4960664045891 |
| Razred artikla | 25E           |

**Tehnički opis**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Dubina reza $a_p$                 | 0,5 - 1,5 mm       |
| Vrsta                             | CA115P             |
| Posmak $f$                        | 0,05 - 0,25 mm/okr |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 120 - 340 m/min    |
| Kutni radijus                     | 0,2 mm             |
| Fina/gruba obrada                 | Fina obrada        |
| Rezni materijal                   | Tvrđi metal (HM)   |
| Uvjetovanost reza                 | kontinuirano       |
| Broj zamjena/oštrica              | 2                  |
| Tolerancija                       | M                  |
| Lomač odvojenih čestica           | HQ                 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | DCMT 11T302        |

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Glavna primjena | P                                  |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |