

**CCMT 09T304 Wiper, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 260099 CA115P |
| GTIN           | 4960664045242 |
| Razred artikla | 25E           |

**Tehnički opis**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Glavna primjena                   | P                 |
| Lomač odvojenih čestica           | WP                |
| Fina/gruba obrada                 | Fina obrada       |
| Posmak f                          | 0,07 - 0,5 mm/okr |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 120 - 270 m/min   |
| Uvjetovanost reza                 | kontinuirano      |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | CCMT 09T304       |
| Dubina reza $a_p$                 | 0,1 - 1,5 mm      |
| Vrsta                             | CA115P            |
| Kutni radijus                     | 0,4 mm            |
| Broj zamjena/oštrica              | 2                 |
| Rezni materijal                   | Tvrđi metal (HM)  |

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Tolerancija     | M                                  |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |