

**DC.T 11T304, Vrsta: CA115P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260490 CA115P
GTIN	4960664045846
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	CA115P
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 340 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	GK

Glavna primjena	P
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje