

**DC.T 070202, Vrsta: SW05**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260381 SW05
GTIN	4960664629596
Razred artikla	25E

## Opis

DC.T 070202 SW05 Vrsta: SW05  
Lomač odvojenih čestica: MQ  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 40 - 100 m/min

## Tehnički opis

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	40 - 100 m/min
Glavna primjena	Ti
Lomač odvojenih čestica	MQ
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,2 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,1 - 1 mm

Vrsta	SW05
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070202
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje