

**LED reflektor, 230 V, Prihvat snaga: 43W****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081245 43
GTIN	5708997362037
Razred artikla	08C

Opis**Izvedba:**

Robusni LED reflektor s aluminijskim kućištem otpornim na udarce i zaštitnim gumenim rubom.

- **Mekano svjetlo, s malo sjene, nezasljepljujuće, s neznatnim razvijanjem topline.**
- **Velika snaga svjetlosti, niska potrošnja energije.**
- **Odobreno za primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.**

NOVA „For Life“ LED reflektor s integriranom ručkom za nošenje i funkcijom prigušivanja u 5 stupnjeva.

- **Novi, ažurirani dizajn s vrlo učinkovitim Multi-LED diodama.**
- **Nova OPTILight funkcija za optimizirani svjetlosni učinak i superiorno trajanje svjetla.**
- **Kompaktan i izdržljiv za zahtjevna radna okruženja.**

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

Ukupna visina	262 mm
Ukupna širina	87 mm
Jakost svjetlosti	600 - 6000 lm
Duljina priključnog kabla	5 m

IP-klasa zaštite	IP 67
Ukupna duljina	267 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Težina	2660 g
Atribut imena proizvoda	230 V
Vrsta proizvoda	Zračilo