


**HELIGRIP rezni umetci, IC8250, Širina utora w / polumjer kuta R: 6/0,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273409 6/0,8
GTIN	7291075482720
Razred artikla	26C

**Opis****Izvedba:**

Optimizirano stvaranje čestica i upravljanje česticama.

**Upotreba:**

Za aksijalno i radijalno ubodno tokarenje, odrezivanje i ubadanje, aksijalno ubadanje i unutarnju obradu. (HELIGRIP umetci za rezanje za aksijalnu obradu kompatibilni samo s HFHR držačem).

**Odgovara:**

Držač oštrice br. 273766 – 273768.

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Tolerancija širine utora w	0,05 mm
INSL	19 mm
Kutni radijus R	0,8 mm
Dubina reza a <sub>p</sub>	1 - 3,6 mm
Posmak f ubadanje	0,13 - 0,25 mm/okr
Širina utora w	6 mm

Posmak f glodanje	0,24 - 0,42 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	T
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	45 - 260 m/min
Vrsta	IC8250
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje