

Garant**Roto-glodalo GARANT Master Uni – srednje, Tvrdi metal (HM), Tip: D1210****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	543220 D1210
GTIN	4067263117902
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštih čestica) postiže se površina najviše kvalitete pri grubom i finom rezanju.

- **Visoko odvođenje materijala.**
- **Tihi rad.**
- **Minimalno toplinsko opterećenje, dug vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.**
- **Univerzalno primjenjivo na čelik, INOX, aluminij.**

GARANT roto glodala se proizvode od visokoučinkovitih vrhunskih tvrdih metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala.

Inovativna geometrija ozubljenja omogućuje veliku učinkovitost s istovremenim jako tihim radom i jako dobrim vođenjem. Ekstra čvrsta drška od 8 mm.

Upotreba:

Za radove glodanja s maksimalnim opterećenjem.

Prikladno za ručnu primjenu i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, lomljenje bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Materijali loše toplinske vodljivosti: Spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.

Tehnički opis

Ukupna duljina	50 mm
----------------	-------

Ø glave	12 mm
Ø drške	8 mm
Opis oblika	Kugla
Duljina glave	10 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo