

Garant**Roto-glodalo GARANT Master Alu – vrlo grubo (NE / Alu), HM DLC, Tip: A1225****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	543710 A1225
GTIN	4067263117926
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Bez prianjanja odvojenih čestica i s izvrsnim površinskim rezultatima. Drška Ø 6mm. Prikladno za korištenje u grubim i završnim obradama. S visokoučinkovitom prevlakom za dulji radni vijek, manji unos topline i smanjeno prianjanje odvojenih čestica.

- **Visoko odvođenje materijala.**
- **Tiji rad.**
- **Obloga visokih performansi za minimalno toplinsko opterećenje, dulji vijek trajanja, poboljšano odvođenje odvojenih čestica.**
- **Najsuvremeniji supstrat – optimiziran za aluminijске materijale.**
- **ekstremni vjekovi trajanja.**

GARANT roto glodala se proizvode od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Drška je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drške, inače je također od tvrdog metala.

Inovativna geometrija ozubljenja omogućuje veliku učinkovitost s istovremenim jako tihim radom i jako dobrim vođenjem. Ekstra čvrsta drška od 8 mm.

Upotreba:

Za radove glodanja s maksimalnim opterećenjem.

Optimiziran za obradu tvrdih i mekih aluminijskih legura, plastike, bronce i obojenih metala.

Pogodno za ručnu i industrijsku upotrebu s robotima. Za skidanje srha, otkidanje bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Materijali loše toplinske vodljivosti: Spustiti broj okretaja, kako bi se spriječilo plavo bojanje roto glodala i razmazivanje.

Tehnički opis

Ø glave	12 mm
Ukupna duljina	65 mm
Ø drške	8 mm
Opis oblika	Cilindar
Duljina glave	25 mm
Rezni materijal	HM DLC
Vrsta proizvoda	Roto-glodalno