

Garant**NC zabušivač HSS-E-PM br. 112000 u plastičnoj kutiji 90°, bez prevlake, Tip: 6-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	112107 6-12
GTIN	4067263117735
Razred artikla	11A

Opis**Izvedba:**

Garnitura NC zabušivača u plastičnoj kutiji.

S voznim površinama prema DIN 1835-B. Točno brušen vrh u središtu s uskom poprečnom oštricom osigurava lagano zabušivanje i veliku preciznost centrirnog bušenja. Vrlo stabilno zbog kratkih žljebova.

Sadržaj:

4 NC zabušivač br. 112000.

Sadržaj:

Po 1 NC svrdlo: Vel. 6; 8; 10; 12.

Dio isporuke:

4-dijelni set NC zabušivača u plastičnoj kutiji.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvaran \varnothing svrdla
(Ne općenito za vanjski \varnothing bušilice).

Tehnički opis

Nazivni $\varnothing D_c$	6 mm
Nazivni $\varnothing D_c$	12 mm

Nazivni $\varnothing D_c$	8 mm
Nazivni $\varnothing D_c$	10 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Tolerancija nazivnog \varnothing	h6
Kut vrha	90 stupanj
Drška	DIN 1835 B
Broj oštrica Z	2
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Navrtač

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	45 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	8 m/min	M
CuZn	prikladno	80 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		

mokra maksimalno

prikladno

Pribor

NC zabušivač HSS-E90° N Ø DC h6 10 mm	112000 10
NC zabušivač HSS-E90° N Ø DC h6 12 mm	112000 12
NC zabušivač HSS-E90° N Ø DC h6 6 mm	112000 6
NC zabušivač HSS-E90° N Ø DC h6 8 mm	112000 8
NC zabušivač HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10 mm	112060 10
NC zabušivač HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12 mm	112060 12
NC zabušivač HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6 mm	112060 6
NC zabušivač HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8 mm	112060 8