


TNMG 160408, Vrsta: CA6525

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251583 CA6525
GTIN	4960664472079
Razred artikla	25E

Opis

TNMG 160408 CA6525 Vrsta: CA6525
 Lomač odvojenih čestica: MS
 Dubina reza a_p : 0,8 - 4 mm
 Posmak f : 0,1 - 0,35 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	MS
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,1 - 0,35 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,8 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Vrsta	CA6525

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje