

**Garant****DC.T 11T308, Vrsta: CB7010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260464 CB7010
GTIN	4045197669780
Razred artikla	21G

**Opis**

DC.T 11T308 CB7010 Vrsta: CB7010  
Lomač odvojenih čestica: SM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 240 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ sporedna primjena	70 - 180 m/min
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 240 m/min
Dodatna primjena	M
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2 mm

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	SM
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	CB7010
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje