

**DC.T 11T304, Vrsta: KW10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260490 KW10
GTIN	4960664359769
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 11T304 KW10 Vrsta: KW10
Lomač odvojenih čestica: AH
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,5 - 3 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 30 - 300 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 300 m/min
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Glavna primjena	N
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	AH

Vrsta	KW10
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 11T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje