

**DCMT 070202, Vrsta: SP4019****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260470 SP4019
GTIN	
Razred artikla	28D

Tehnički opis

Kutni radijus	0,2 mm
Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Glavna primjena	UNI
Lomač odvojenih čestica	73
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 440 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 4,5 mm
Vrsta	SP4019
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070202
Broj zamjena/oštrica	2

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje