

**DC.T 11T308, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260492 CA510 |
| GTIN | 4960664697625 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

DC.T 11T308 CA510 Vrsta: CA510

Lomač odvojenih čestica: GK

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 3 mmPosmak f : 0,1 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 140 - 450 m/min**Tehnički opis**

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Brzina reza v_c glavna primjena | 140 - 450 m/min |
| Lomač odvojenih čestica | GK |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Dubina reza a_p | 0,5 - 3 mm |
| Posmak f | 0,1 - 0,3 mm/okr |
| Glavna primjena | P |
| Kutni radijus | 0,8 mm |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Vrsta | CA510 |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 11T308 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Tolerancija | M |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |