

**DCMT 11T304, Vrsta: SP4019****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260474 SP4019
GTIN	2050001939289
Razred artikla	28D

Opis

DCMT 11T304 SP4019 Vrsta: SP4019
Lomač odvojenih čestica: 73
Dubina reza a_p : 0,2 - 4,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,45 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 30 - 440 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	73
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 440 m/min
Glavna primjena	UNI
Dubina reza a_p	0,2 - 4,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	SP4019

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje