

Garant
Glava za istokarivanje HW, Prihvat: HW25

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	237610 HW25
GTIN	4045197676719
Razred artikla	20N

Opis
Izvedba:

Glava za istokarivanje s dvije oštrice sastoji se od osnovnog tijela i držača izmjenjivih reznih ploča.

Priključivanje na HW prihvat.

Pojedinačno podešavanje oštrica.

Na upit sa sinkroniziranim vretenom za istokarivanje.

Upotreba:

Za proširenje već postojećih rupa.

Unutarnje hlađenje: da

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: CC..0602..

Korisna duljina L₁: 56 mm

Ø područja obrade: 29,5 - 40,1 mm

Vijak za izmjenjivu pločicu: 219830

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	56 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC..0602..
Vijak za izmjenjivu pločicu	219830
Ø područja obrade	29,5 - 40,1 mm
Prihvat	HW25

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Glava za istokarivanje