

Garant
Sustav za fino istokarivanje Ø 9,75 – 88,1 mm, Prihvat: SK40

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	237586 SK40
GTIN	4045197608413
Razred artikla	29W

Opis
Izvedba:

S glavom za istokarivanje br. 237591, držačem za unutarnje tokarenje i priborom u koferu.

Točnost namještanja s podjelom skale od 0,01 mm / iznad skale 0,002 mm u Ø.

postavljanje Ø s minimalnim povratnim hodom.

Za Ø 9,75 – 88,1 mm

Upotreba:

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i mostovima za fino istokarivanje. S ISO izmjenjivim pločicama tipa **CC..0602...**

Dio isporuke:

1 glava za istokarivanje: br. 237591 SK40

po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtnja): br. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); br. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

br. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); br. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtnja): br. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); br. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držač izmjenjivih pločica za most: br. 237564 06

1 izmjenjiva pločica: br. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

Preporuka:

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.

Tehnički opis

Prihvat	SK40
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

Držać za unutarnje tokarenje	237632
Podesivi držać za unutarnje tokarenje	237640
Držać za unutarnje tokarenje	237634
Držać za unutarnje tokarenje	237636
Podesivi držać za unutarnje tokarenje	237642
Glava za istokarivanje Ø 9,75 – 88,1 mm Prihvat SK40	237591 SK40
CC.T 060204 Vrsta CU7010	260052 CU7010
Držać za unutarnje tokarenje	237630
Garnitura bez prihvata Ø 9,75 – 88,1 mm	237599