


 Mahr**Mikrometar za mjerni sat bez mjernih umetaka, mjerno područje: 30-80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	424904 30-80
GTIN	2050001053305
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Vreteno i naslon s točnim konusnim provrtima za prihvat izmjenjivih mjernih ticala. Primjenjiv univerzalno, te tako rješava sve vrste mjernih zadataka.

Snažni, kovani čelični mikrometar s toplinskom izolacijom. Mjerne površine od VA, kaljenog čelika. Vreteno na opružnom ležaju, za umetanje obradaka uvlači se pomoću poluge.

Namještanje vretena preko cijelog mjernog područja putem narovašenog vijka. Podešavanje preko mjernog sata. Podesivi graničnik za centriranje obradaka. **Konstantna mjerna sila** pomoću ugrađene opruge. Primjenjiv sa svim mjernim satovima (nije sadržano u cijeni) s drškom od 8 mm. Prednost imaju mjerni satovi br. 434674 vel. 25 / 0,5 i vel. 50 / 1 ili br. 434670.

**Vrijednosti odstupanja tolerancije kod obradaka brojčano se očitava na mjernom satu.**

**Dio isporuke:**

**Bez** mjernog sata, **uključujući** drvenu kutiju.

**Dodatni pribor:**

Etaloni, mjerni sat br. 434670 i 434674. Lijevano postolje, držač mjernog sata za izravni prijenos mjerenih vrijednosti.

Kalibriranje: M5

Put mjernog ticala: 2,5 mm

Snaga mjerenja: 7,5 N

**Tehnički opis**

Put mjernog ticala	2,5 mm
Mjerno područje	30 - 80 mm
Snaga mjerenja	7,5 N
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	L9
Vrsta proizvoda	Račvasta šablona s preciznim indikatorom

## Usluge

Kalibriranje Račvasti kontrolnik	018530
Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
Kalibriranje Račvasti kontrolnik tip RL	028730 RL