

HOLEX**Rezna ploča „2 u 1“, Ø ploče: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563505 125
GTIN	4067263118596
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:****Univerzalna rezna ploča za čelik i INOX.****Upotreba:**

Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusničima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja v_c .

Specifikacija:**A60R-BF.****Napomena:**

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	12200 min ⁻¹
Opis oblika	ravni
Širina vodilice	1 mm
Ø bušenja	22,23 mm

Ø ploče	125 mm
Specifikacija	A60R-BF
Sredstvo za brušenje	Korund zrno za brušenje (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		