

**Rezna ploča „2 u 1“, Ø ploče: 115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563505 115
GTIN	4067263118589
Razred artikla	52M

**Opis****Izvedba:****Univerzalna rezna ploča za čelik i INOX.****Upotreba:**

Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusničima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja  $v_c$ .

**Specifikacija:****A60R-BF.****Napomena:**

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.

**Tehnički opis**

Specifikacija	A60R-BF
Opis oblika	ravni
Ø bušenja	22,23 mm
Širina vodilice	1 mm

## List s podacima

maksimalan broj okretaja	13300 min <sup>-1</sup>
Ø ploče	115 mm
Sredstvo za brušenje	Korund zrno za brušenje (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		