

Mahr**Mikrometar s mjernim satom, mjerno područje: 50-100mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 424800 50-100 |
| GTIN | 2050001036650 |
| Razred artikla | 43A |

Opis**Izvedba:**

Mjerno vreteno od VA čelika, kaljeno i brušeno. Mjerne površine obrađene tvrdim metalom. Dijelovi za posluživanje i očitavanje mat kromirani. S toplinskom izolacijom za ruke. Konstantna sila mjerenja. Pomični naslon, uvlačiv. Posebno prikladan za precizne serijske dijelove.

Točnost:

Precizni indikator 863 – mjerni vijak 2 μm.

Dio isporuke:

Uključuje mjerni sat Millimes art. 434674 vel. 50/1.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Mjerno područje | 50 - 100 mm |
| Mjerni bubanj Ø | 18 mm |
| Očitavanje precizni indikator | 0,001 mm |
| Mjerno područje preciznog indikatora | ±0,05 mm |
| Vreteno Ø | 7,5 mm |
| Očitavanje mikrometra | 0,01 mm |
| Standard | DIN 863 |

| | |
|------------------------|---|
| Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm |
| Mjerna tehnika | analogno |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Kalibriranje | B14 |
| Vrsta proizvoda | Mikrometarski vijak preciznog indikatora |

Usluge

| | |
|---|------------|
| DAkS kalibriranjeMikrometar s mjernim satom maks. mjerno područje 100 mm | 022410 100 |
| KalibriranjeMikrometar s mjernim satom maks. mjerno područje 100 mm | 022400 100 |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Mjerni sat \pm područje mjerenja / očitavanje 50/1 μm | 434674 50/1 |
|--|-------------|