

**Mitutoyo****Dubinomjer, mjerno područje: 0-150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	425200 0-150
GTIN	4946368016399
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

**Za postizanje različitih mjernih dubina s razlikama mjerne igle raznih dužina s razlikama po 25 mm.** Vreteno prokaljeno i brušeno. Most od kaljenog alatnog čelika s lepanom mjernom površinom, mikrometar mat kromiran. Mjerni bubanj s čisto graviranim crnim podjelnim crtama i brojkama. Uvijek ista sila mjerenja zbog ugrađene račne.

**Dio isporuke:**

Uključene mjerne igle.

**Tehnički opis**

Mjerna igla Ø	4 mm
Duljina mosta	100 mm
Broj mjernih igli	6
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Mjerno područje	0 - 150 mm
Očitavanje	0,01 mm

Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S15
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

### Usluge

Kalibriranje Garnitura dubinomjera mjerno područje 0-150 mm	020780 0-150
---	--------------