

HOLEX®
DCMT 070204 Set od 10 komada, Vrsta: HBX020

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260502 HBX020
GTIN	4045197669964
Razred artikla	22D

Opis

DCMT 070204 Set od 10 komada HBX020 Vrsta: HBX020

Lomač odvojenih čestica: PM

 Dubina reza a_p : 0,1 - 3,75 mm

 Posmak f : 0,06 - 0,36 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 300 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,06 - 0,36 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PM
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,1 - 3,75 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 300 m/min
Vrsta	HBX020

Jednostavno/grubo-dodjela	Fina obrada
Rezni materijal	HM
Seriya	eco držač za tokarenje
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	Bušeća šipka
Seriya	Rezna glava
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Broj zamjena/oštrica	2
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno