

**Digitalni hidraulički dinamometar, Mjerno područje: 0-2kN****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	479131 0-2
GTIN	4067263130314
Razred artikla	47F

Opis**Izvedba:**

Hidraulički prihvatnik sile s digitalnim manometrom. Zbog robusne, jednostavne mehaničke izvedbe idealan za teške pogonske uvjete. 4 1/2-znamenkasti zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za izravan prikaz vrijednosti omogućuje optimalno očitavanje vrijednosti.

Dodatan grafički prikaz s funkcijom spore kazaljke pokazuje naginjanje trenutnog nazivnog tereta. Min. / Maks.-memorija i funkcija tare dostupni su neovisno o glavnom indikatoru. CPG1200 ima mikro USB sučelje za jednostavan prijenos podataka otporan na smetnje; 3×pričvrtni navoj M5 u osnovi kućišta.

Prednost:

Pri uporabi sukladnoj uputama daje se garancija od istjecanja tekućine na 5 godina.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje prikaznu jedinicu, 3 baterije br. 081561 vel. LR6, certifikat o kalibriranju i transportni kofer.

Tehnički opis

Radna temperatura	-10 - 50 °C
Korak	0,01 kN
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Granica odstupanja	± 0,5 od krajnje vrijednosti mjernog opsega ± 1 digit %
visina dinamometra	30 mm
Mjerno područje	0 - 2 kN
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Ø dinamometar	75 mm
Ø klip	45 mm
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem	da
Mjerna tehnika	digitalna
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dinamometar