


**Brusni disk Cubitron™ III (CER) 1182C, Ø 178 mm, Granulacija: 36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566463 36
GTIN	068060664501
Razred artikla	53F

Opis**Izvedba:**

Precizno oblikovano **brusno zrno visokog učinka** u 3M™ proizvodima sastoji se od definiranih, keramičkih trokuta koji su optimalno usklađeni s brusnom podlogom. **Visoki učinak skidanja** s dugim vijekom trajanja i ravnomjernu završnu obradu površine.

Iznimno nelomljivo, ali vrlo savitljivo **vulkanizirano vlakno**. Provrt 22,23 mm i križni raspored. Pruža brži i kontinuiran omjer uklanjanja u usporedbi s 3M™ Cubitron™II fiber pločom 982C.

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566690/566692. Režno brusno zrno omogućuje **ugodan, ergonomski rad** bez upotrebe puno pritiska. S visokim učinkom skidanja, 3M™ brusni disk je ujedno prava alternativa grubim i lepezastim brusnim diskovima.

Za obradu **čelika** i ne-željeznih metala.

Tehnički opis

Sadržaj	25
Ø ploče	178 mm
Granulacija	36
Seriya	Cubitron™III
Sredstvo za brušenje	Cubitron™ III

Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Podloga sredstva za brušenje	Vulkanski fiber
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 178 mm
Ø bušenja	22,23 mm
optimalno za materijal	Čelik
optimalno za materijal	Lijevano željezo
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
suho	prikladno		