



## Osnovna garnitura steznog pribora, nazivna mjera T-utora / navoj: 16/ M14mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	375410 16/M14
GTIN	4020772083915
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

- Svi su dijelovi izrađeni od poboljšanog čelika.
- T vijci poboljšani, valjkani navoj.

#### Upotreba:

Idealni za **izradu alata**, u proizvodnji i za **centre za osposobljavanje**.

#### Sadržaj:

Stezna poluga: 2 kom. / 14×100 mm; 2 kom. / 14×160 mm

Stezne podloge: 4 kom. / vel. 2; 4 kom. / vel. 3

T vijak za utore: 2 kom./M14×16×63 mm; 4 kom./M14×16×100 mm; 4 kom./M14×16×160 mm

Navojne šipke: 2 kom. vel. M14×100 mm;

2 kom. vel. M14×160 mm

visoke matice: 6 kom. vel. M14

Podložne pločice: 6 kom. vel. M14

Produžne matice: 2 kom. vel. M14

### Tehnički opis

Navoji	M14
--------	-----

Nazivna mjera T-utora	16 mm
Tip	6532
Vrsta proizvoda	Stega za stezanje na stolu