



## XT unutarnji mikrometar, mjerno područje: 10-12,5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428500 10-12,5
GTIN	5051102212179
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**XT unutarnji mikrometar** u 3 točke. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju. „Micro“ - izvedba s poboljšanom razlučivosti od 2  $\mu$ m.

#### Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

#### Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

#### Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

### Tehnički opis

Standardna mjerna dubina	58 mm
Mjerno područje	10 - 12,5 mm
Dimenzija a	1,9 mm

Dubina mjerenja s produžetkom	134 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,002 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20
DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

## Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 11 mm	484030 11
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 12 mm	484030 12
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 10 mm	484030 10
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 2/76	428510 2/76
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 10-12,5 mm	428746 10-12,5