

 Mahr**Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 100-125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	427800 100-125
GTIN	2050001053640
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Lagana, cijevna konstrukcija otporna na lom. Mjerno vreteno prokaljeno i brušeno. **Mjerne površine kaljene i lepane.** Upravljački i dijelovi za očitavanje mat kromirani. Od mjernog opsega 100 – 125 mm s toplinskom izolacijom i polugom za stezanje učvršćivanja.

Dio isporuke:

Mjerni vijak u rukavcu.

Tehnički opis

Mjerni bubanj Ø	20 mm
Mjerno područje	100 - 125 mm
Vreteno Ø	8 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	6 µm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Kalibriranje	B10
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar u 2 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje
200 mm

022440 200

DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno
područje 200 mm

022450 200