

 Mahr**Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 125-150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	427800 125-150
GTIN	2050001053657
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Lagana, cijevna konstrukcija otporna na lom. Mjerno vreteno prokaljeno i brušeno. **Mjerne površine kaljene i lepane.** Upravljački i dijelovi za očitavanje mat kromirani. Od mjernog opsega 100 – 125 mm s toplinskom izolacijom i polugom za stezanje učvršćivanja.

Dio isporuke:

Mjerni vijak u rukavcu.

Tehnički opis

Vreteno Ø	8 mm
Mjerni bubanj Ø	20 mm
Mjerno područje	125 - 150 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	6 µm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Kalibriranje	B10
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar u 2 točke

Usluge

DAkkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje 200 mm	022450 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje 200 mm	022440 200