



## XT unutarnji mikrometar, mjerno područje: 150-175mm



### Podaci za narudžbu

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 428500 150-175 |
| GTIN           | 2050001048479  |
| Razred artikla | 46B            |

### Opis

#### Izvedba:

**XT unutarnji mikrometar** u 3 točke. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju. Za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5 – 16. unutarnji mikrometri za najveću preciznost. iksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s ulošcima od tvrdog metala.

#### Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

#### Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

#### Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

### Tehnički opis

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Mjerno područje          | 150 - 175 mm |
| Standardna mjerna dubina | 115 mm       |
| Dimenzija a              | 0,5 mm       |

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Dubina mjerenja s produžetkom | 265 mm                         |
| Granica odstupanja            | 0,007 mm                       |
| Očitavanje                    | 0,005 mm                       |
| Standard                      | DIN 863                        |
| Podjela mjernog bubnja        | 1/50 mm                        |
| Mjerna tehnika                | analogno                       |
| Pakiranje                     | stabilna kutija                |
| Kalibriranje                  | B6                             |
| Vrsta proizvoda               | Unutarnji mikrometar s 3 točke |

## Usluge

|   |            |
|---|------------|
| KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 200 mm       | 022500 200 |
| DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm | 022510 200 |

## Pribor

|   |                |
|---|----------------|
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 175 mm        | 484030 175     |
| Produžetak za unutarnji mikrometar tip 5/150                  | 428510 5/150   |
| Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 150-175 mm          | 428605 150-175 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 160 mm        | 484030 160     |
| Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 150-175 mm | 428745 150-175 |
| Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 150-175 mm           | 428746 150-175 |